

## CUBRE BOCA DE 3 CAPAS EQ ~ MASK

INDICACIONES DE USO	<p>El Cubre Bocas de 3 Capas se utiliza en diversos procedimientos, tanto clínicos, quirúrgicos o de uso personal, es sin duda un factor importante para garantizar una real protección al usuario, evitando el contacto con fluidos que se alojan en boca, nariz y garganta.</p>																
DESCRIPCIÓN	<p>Es un producto medico de alta eficiencia, su diseño y fabricación permite respirar cómodamente con la seguridad de su filtro, ya que esta fabricado cumpliendo los estándares internacionales.</p> <p>Su capa externa es una capa repelente a líquidos (Hidrofóbica).</p> <p>Su capa intermedia es una capa de filtro con un grado BFE (Eficiencia de Filtración Bacteriana) mayor al 99%.</p> <p>Su capa interna es suave y absorbente a líquidos (Hidrofílica).</p> <p>Sus elásticos son suaves para no causar irritación en la orejas.</p> <p>Su ajuste nasal permite moldear el cubre bocas a la nariz y dar la máxima seguridad.</p>																
INFORMACIÓN TÉCNICA	<table border="0"> <tr> <td>-Longitud total del cubrebocas</td> <td>17.50 +/- 0.3 cm</td> </tr> <tr> <td>-Ancho total del cubrebocas</td> <td>9.50 +/- 0.3 cm</td> </tr> <tr> <td>-Capa Externa Repelente a líquidos (Hidrofóbica)</td> <td>Min 25 gm<sup>2</sup> Hidrofóbica = cumple</td> </tr> <tr> <td>-Capa Intermedia (Filtro de Microorganismos )</td> <td>Min 25 gm<sup>2</sup> Filtración = cumple</td> </tr> <tr> <td>-Capa Interna Absorbente a Líquidos (Hidrofílica)</td> <td>Min 25 gm<sup>2</sup> Hidrofílica = cumple</td> </tr> <tr> <td>-Eficiencia de Filtración Bacteriana (BFE)</td> <td>&gt; 99 %</td> </tr> <tr> <td>-Eficiencia de Filtración de Partículas (PFE)</td> <td>&gt; 95 %</td> </tr> <tr> <td>-Presión Diferencial (Respirabilidad)</td> <td>&lt; 60 Pa</td> </tr> </table>	-Longitud total del cubrebocas	17.50 +/- 0.3 cm	-Ancho total del cubrebocas	9.50 +/- 0.3 cm	-Capa Externa Repelente a líquidos (Hidrofóbica)	Min 25 gm <sup>2</sup> Hidrofóbica = cumple	-Capa Intermedia (Filtro de Microorganismos )	Min 25 gm <sup>2</sup> Filtración = cumple	-Capa Interna Absorbente a Líquidos (Hidrofílica)	Min 25 gm <sup>2</sup> Hidrofílica = cumple	-Eficiencia de Filtración Bacteriana (BFE)	> 99 %	-Eficiencia de Filtración de Partículas (PFE)	> 95 %	-Presión Diferencial (Respirabilidad)	< 60 Pa
-Longitud total del cubrebocas	17.50 +/- 0.3 cm																
-Ancho total del cubrebocas	9.50 +/- 0.3 cm																
-Capa Externa Repelente a líquidos (Hidrofóbica)	Min 25 gm <sup>2</sup> Hidrofóbica = cumple																
-Capa Intermedia (Filtro de Microorganismos )	Min 25 gm <sup>2</sup> Filtración = cumple																
-Capa Interna Absorbente a Líquidos (Hidrofílica)	Min 25 gm <sup>2</sup> Hidrofílica = cumple																
-Eficiencia de Filtración Bacteriana (BFE)	> 99 %																
-Eficiencia de Filtración de Partículas (PFE)	> 95 %																
-Presión Diferencial (Respirabilidad)	< 60 Pa																
PRESENTACIÓN	<p>Caja con 50 piezas Colores: Azul, Negro, Rosa y Verde</p>																
REGISTRO																	
PRECAUCIONES	<p>Manténgase en un lugar seco. Equipo desechable de un solo uso. Protéjase de los rayos directos del sol</p>																